

Garant

**Oprawki do głowic frezarskich, z kanałkami doprowadzającymi chłodziwo,
PSC 40 krótkie, \varnothing trzpienia d1: 22 mm**

**Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 308543 22 |
| GTIN | 4062406243814 |
| Klasa artykułu | 31A |

Opis**Wykonanie:**

- **Z otworem Balluffchip.**
- **Wszystkie chwytty przetoczone po utwardzeniu zapewniają spokojniejszą pracę.**
- **Powierzchnie funkcyjne konturu zewnętrznego PSC obrobione.**

Zastosowanie:

Do mocowania frezów walcowo-czołowych i głowic frezowych z rowkiem poprzecznym.

w dostawie::

Śruba mocująca frezy.

Wyp. dodatkowe:

Rura chłodziwa i klucz nasadowy nr 309885; 309893.

Klucz specjalny nr 309840; śruba dociągająca frez nr 309860.

Strategia skrawania: HPC

wymiar A długości wysięgu: 25 mm

\varnothing zewn. D: 40 mm

Śruba dociągająca frez zamienna nr 309860: 22

odpowiedni klucz specjalny nr 309840: 22

Opis techniczny

| | |
|---|-------|
| \varnothing zewn. D | 40 mm |
| Śruba dociągająca frez zamienna nr 309860 | 22 |

| | |
|---|------------------------------------|
| wymiar A długości wysięgu | 25 mm |
| odpowiedni klucz specjalny nr 309840 | 22 |
| Ø trzpienia d ₁ | 22 mm |
| adapter | PSC 40 krótkie |
| Norma na uchwyt | ISO 26623-2 |
| Otwór kanałika chłodzącego | zamykane |
| Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min ⁻¹ |
| Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 6 µm |
| Strategia skrawania | HPC |
| Rodzaj produktu | Uchwyty do głowic frezarskich |

Akcesoria

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Klucze specjalne do Ø trzpienia 22 mm | 309840 22 |
|---------------------------------------|-----------|