



Oprawki do głowic frezarskich, z kanalikami doprowadzającymi chłodziwo, PSC 50 krótkie, \varnothing trzpienia d1: 27 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	308544 27
GTIN	4062406243845
Klasa artykułu	31A

Opis

Wykonanie:

- Z otworem Balluffchip.
- Wszystkie chwytty przetoczone po utwardzeniu zapewniają spokojniejszą pracę.
- Powierzchnie funkcyjne konturu zewnętrznego PSC obrabione.

Zastosowanie:

Do mocowania frezów walcowo-czołowych i głowic frezowych z rowkiem poprzecznym.

w dostawie::

Śruba mocująca frezy.

Wyp. dodatkowe:

Rura chłodziwa i klucz nasadowy nr 309885 / 9893.

Klucz specjalny nr 309840; śruba dociągająca frez nr 309860.

Strategia skrawania: HPC

wymiar A długości wysięgu: 25 mm

\varnothing zewn. D: 60 mm

zamienne śruby mocujące frezy nr 309860: 27

odpowiedni klucz specjalny 309840: 27

Opis techniczny

\varnothing trzpienia d ₁	27 mm
Śruba dociągająca frez zamienna nr 309860	27

odpowiedni klucz specjalny nr 309840	27
Ø zewn. D	60 mm
wymiar A długości wysięgu	25 mm
adapter	PSC 50 krótkie
Norma na uchwyt	ISO 26623-2
Otwór kanalika chłodzącego	zamykane
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 6 µm
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Uchwyty do głowic frezarskich

Akcesoria

Klucze specjalne do Ø trzpienia 27 mm	309840 27
---------------------------------------	-----------