

HOLEX**Minireflektory LED, Typ: 7****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	081573 7
GTIN	4062406242473
Klasa artykułu	02A

Opis**Wykonanie:**

Kompaktowy, jasny reflektor akumulatorowy LED do użytku mobilnego. Dzięki kompaktowym wymiarom doskonale nadaje się do stosowania jako lampa ręczna. Regulowane stopki magnetyczne umożliwiają również zastosowanie stacjonarne.

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

w dostawie::

W komplecie przewód USB-C do ładowania.

Opis techniczny

strefa wg ATEX	brak
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
Źródło światła	Moduł LED
długość całkowita	89 mm

masa	255 g
stopień ochrony IP	IP 65
strumień światła, stopień 2	350 lm
Strumień światła	100 lm
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
czas świecenia na stopniu 2	4 h
pojemność akumulatora	2,6 Ah
Szerokość całkowita	30 mm
wys. całkowita	95 mm
czas świecenia	10 h
Napięcie akumulatorów	3,7 V
Liczba dołączonych akumulatorów	1
strumień światła, stopień 3	700 lm
czas świecenia na stopniu 3	2 h
Rodzaj produktu	Promienniki