




Płytki frezarskie do gwintów do gwintów wewn. 60°, HB7720, skok: 2,5-3,5 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	218124 2,5-3,5
GTIN	4062406245320
Klasa artykułu	21D

Opis

Wykonanie:

Rozmiar płytki 16.

Zastosowanie:

Do metrycznych gwintów wewnętrznych 60° wg DIN / ISO R 262 (DIN13).

kierunek skrawania: prawe i lewe

posuw f_z w stali INOX < 900 N/mm²: 0,03 mm

Opis techniczny

Zarys pełny	nie
powłoka	TiCN
skok gwintu	2,5 - 3,5 mm
Maksymalny skok gwintu	3,5 mm
odpowiednie do gwintów	M40×2,5; M41×3; M42×3,5
Gatunek	HB7720
Materiał ostrza 	HM

Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
wielk. płytki	16 mm
posuw f_z w stali $< 1\ 100\ \text{N/mm}^2$	0,1 mm
posuw f_z w stali INOX $< 900\ \text{N/mm}^2$	0,03 mm
kierunek skrawania	prawe i lewe
Rodzaj produktu	frezowania