


**Płytki frezarskie do gwintów do gwintów wewn. 60°, HB7720, skok: 4,0-6,0 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	218124 4,0-6,0
GTIN	4062406245344
Klasa artykułu	21D

Opis**Wykonanie:**

Rozmiar płytki 16.

Zastosowanie:

Do metrycznych gwintów wewnętrznych 60° wg DIN / ISO R 262 (DIN13).

kierunek skrawania: prawe i lewe

posuw f_z w stali INOX < 900 N/mm²: 0,03 mm**Opis techniczny**

Zarys pełny	nie
skok gwintu	4 - 6 mm
powłoka	TiCN
Maksymalny skok gwintu	6 mm
odpowiednie do gwintów	M48×5; M64×6
Gatunek	HB7720
Materiał ostrza 	HM

Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
wielk. płytki	16 mm
posuw f_z w stali $< 1\ 100\ \text{N/mm}^2$	0,1 mm
posuw f_z w stali INOX $< 900\ \text{N/mm}^2$	0,03 mm
kierunek skrawania	prawe i lewe
Rodzaj produktu	frezowania