


**Płytki frezarskie, HM, liczba zwojów na cal: 16-12****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	218133 16-12
GTIN	4062406245382
Klasa artykułu	21D

**Opis****Wykonanie:**

Rozmiar płytki 16.

**Zastosowanie:**

Do gwintów wewnętrznych i zewnętrznych 55° wg normy B. S84: 1956, DIN 259, ISO 228/1: 1982.

kierunek skrawania: prawe i lewe

posuw  $f_z$  w stali INOX < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,03 mm**Opis techniczny**

Zarys pełny	nie
liczba zwojów na cal	16 - 12
powłoka	TiCN
Maksymalny skok gwintu	2,309 mm
odpowiednie do gwintów	1-16; 1-12
Gatunek	HB7720
Materiał ostrza &nbsp;	HM

Kąt boku zarysu gwintu	55 stopni
wielk. płytki	16 mm
posuw $f_z$ w stali $< 1\ 100\ \text{N/mm}^2$	0,05 mm
posuw $f_z$ w stali INOX $< 900\ \text{N/mm}^2$	0,03 mm
kierunek skrawania	prawe i lewe
Rodzaj produktu	frezowania