


**Płytki frezarskie, HM, liczba zwojów na cal: 6-4****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	218133 6-4
GTIN	4062406245405
Klasa artykułu	21D

Opis**Wykonanie:**

Rozmiar płytki 16.

Zastosowanie:

Do gwintów wewnętrznych i zewnętrznych 55° wg normy B. S84: 1956, DIN 259, ISO 228/1: 1982.

kierunek skrawania: prawe i lewe

posuw f_z w stali INOX < 900 N/mm²: 0,03 mm**Opis techniczny**

powłoka	TiCN
liczba zwojów na cal	6 - 4
Zarys pełny	nie
Maksymalny skok gwintu	4,233 mm
odpowiednie do gwintów	2 1/4-6; 2-4,5
Gatunek	HB7720
Materiał ostrza 	HM

Kąt boku zarysu gwintu	55 stopni
wielk. płytki	16 mm
posuw f_z w stali $< 1\ 100\ \text{N/mm}^2$	0,05 mm
posuw f_z w stali INOX $< 900\ \text{N/mm}^2$	0,03 mm
kierunek skrawania	prawe i lewe
Rodzaj produktu	frezowania