

Garant**RDHX 0702 MOTN, CBN725, Typ: HART**

Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 212218 HART |
| GTIN | 4062406358617 |
| Klasa artykułu | 21A |

Opis

Wykonanie:

Wszystkie płytki skrawające nadają się do zastosowania z korpusami 0° ujemnymi, jak i 7° dodatnimi.

wskazówka:

wartość momentu obrotowego dociągania 0,9 Nm.

Zalecane wartości eksploatacyjne dla $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p\text{maks.}} = 1,5$ mm.

posuw f_z na ząb: 0,13 mm

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: RDHX 0702 MOTN

typ: HART

Opis techniczny

| | |
|---|----------------|
| maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$ przy obcinaniu | 15 mm |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | RDHX 0702 MOTN |
| Materiał ostrza | CBN |
| typ | HART |

| | |
|--|---------------------------------|
| maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$ przy wykonywaniu pełnych rowków | 15 mm |
| Gatunek | CBN725 |
| posuw f_z na ząb | 0,13 mm |
| Rodzaj produktu | płytko skrawająca do frezowania |