

Garant**Gwintowniki maszynowe, azotowane, MF: 5X0,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	132880 5X0,5
GTIN	4045197074126
Klasa artykułu	11H

Opis**Zaleta:**

Obróbka na sucho żeliwa szarego. Zbędne chłodzenie i smarowanie. Dzięki azotowanej powierzchni większa odporność na ścieranie.

wskazówka:

Z 4 ostrzami.

Rodzaj gwintu: MF

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 374

Klasa tolerancji: ISO 2X 6HX

skok gwintu: 0,5 mm

długość całkowita L: 70 mm

Ø chwytu D_s: 3,5 mm

Chwył kwadratowy □: 2,7 mm

Ø otworu rdzenia: 4,5 mm

Opis techniczny

Liczba ostrzy Z	4
Ø otworu rdzenia	4,5 mm
liczba rowków wiórowych	4
skok gwintu	0,5 mm
Ø gwintu	5 mm
kąt nacięcia	8 stopni

Ø chwytu D _s	3,5 mm
długość całkowita L	70 mm
Chwyt kwadratowy □	2,7 mm
Klasa tolerancji	ISO 2X 6HX
Materiał ostrza 	HSS E
norma	DIN 374
głębokość gwintu	15 mm
Rodzaj gwintu	MF
wielkość gwintu	M5×0,5
powłoka	azotowane
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworach nieprzelotowych i przelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	białe
Rodzaj produktu	gwintownik