

Garant**Oprawki kształt AD, BT 30 krótki, Ø mocowania D1: 16mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	303610 16
GTIN	4062406250096
Klasa artykułu	31A

Opis**Wykonanie:**

Wszystkie chwytty przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca).

Zaleta:

Podwójny styk stożka i płaskiej powierzchni zapewnia bardziej stabilne i dokładniejsze mocowanie:

- **Lepsza jakość powierzchni**
- **Większa trwałość narzędzi**
- **Stale osadzenie we wrzecionie, (również przy dużych prędkościach obrotowych)**
- **Większa dokładność ruchu obrotowego**

Uchwyt ze stykiem dwupunktowym BT można również stosować w standardowych wrzecionach maszyn BT – i na odwrót. Zalety styku dwupunktowego dotyczą jednak tylko uchwytu i wrzeciona z tego rodzaju stykiem.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytowej wg norm DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308760–308806, klucz mocujący AB nr 308820–308835.

Opis techniczny

Śruba mocująca zamienna nr 309900	16
Ø zewn. D	48 mm
wymiar A długości wysięgu	63 mm

Karta danych

Ø mocowania D ₁	16 mm
a	1 mm
adapter	BT 30 krótki
Norma	DIN 6359
Norma na uchwyt	JIS B6339
Norma na uchwyt	ISO 7388-2
Kształt	AD
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹ .
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 µm
Strategia skrawania	HPC
Wersja	BT-DC
Rodzaj produktu	Stożkowe uchwyty zaciskowe

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/303610-16>