

**Garant****Oprawki do tulejek zaciskowych ER kształt AD, BT 30 krótkie, do tulejek zaciskowych ER: 32 ER****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	303690 32
GTIN	4062406249601
Klasa artykułu	31A

**Opis****Wykonanie:**

Stożki zewnętrzny i wewnętrzny szlifowane. Wszystkie chwytty przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca). Z otworem na układ elektroniczny Balluff.

- **Wysokiej jakości precyzyjna nakrętka mocująca.**
- **Nakrętka mocująca precyzyjnie wyważona (G2,5 / 25 000 obr./min).**
- **Zoptymalizowane właściwości pod kątem zużycia lub przeniesienia momentu obrotowego dzięki powlekanym, precyzyjnym nakrętkom mocującym.**

**Zalety:**

**Podwójny styk stożka i płaskiej powierzchni** zapewnia bardziej stabilne i dokładniejsze mocowanie:

- **Lepsza jakość powierzchni**
- **Większa trwałość narzędzi**
- **Stale osadzenie we wrzecionie, (również przy dużych prędkościach obrotowych)**
- **Większa dokładność ruchu obrotowego**

Uchwyt ze stykiem dwupunktowym BT można również stosować w standardowych wrzecionach maszyn BT – i na odwrót. Zalety styku dwupunktowego dotyczą jednak tylko uchwytu i wrzeciona z tego rodzaju stykiem.

**Zastosowanie:**

Do mocowania narzędzi z chwyttem walcowym w szczękach mocujących wg **DIN 6499- kształt A i kształt B.**

**w dostawie::**

Z nakrętką mocującą ER.

**Wyp. dodatkowe:**

Tulejki zaciskowe ER nr 308881 – 309434, klucze mocujące ER nr 309680 lub 613300.  
Sworznie dociągające (AB) nr 308760–308806, klucz mocujący AB nr 308820–308835.

**wskazówka:**

odpowiednie nakrętki mocujące nr 309580 lub 309610.

zakres mocowania: 2 - 20 mm

wymiar A długości wysięgu: 70 mm

a: 1 mm

Ø zewn. D: 50 mm

Nakrętki mocujące ER zamienne nr 309580: 32

Klucze mocujące ER nr 309680: 32

**Opis techniczny**

Ø zewn. D	50 mm
zakres mocowania	2 - 20 mm
do tulejek zaciskowych ER	32
wymiar A długości wysięgu	70 mm
a	1 mm
Klucze mocujące ER nr 309680	32
Nakrętki mocujące ER zamienne nr 309580	32
adapter	BT 30 krótkie
Norma na uchwyt	JIS B6339
Norma na uchwyt	JIS B6339
Kształt	AD
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min <sup>-1</sup>
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 µm
Strategia skrawania	HSC
wersja	BT-DC
z otworem na Balluffchip	tak
Rodzaj produktu	Uchwyt z tuleją zaciskową

**Akcesoria**

Klucze mocujące ER do uchwytów tulei zaciskowych ER 32

309680 32