

**Szlifierki kątowe pneumatyczne, typ: G2588-180****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	079312 G2588-180
GTIN	7322590042783
Klasa artykułu	03R

Opis**Wykonanie:**

szlifierka kąтова o dużej mocy, której prędkość obrotowa prawie nie obniża się pod obciążeniem. Wyłącznik bezpieczeństwa zapobiega niezamierzonemu włączeniu. Szlifierka kąтова o mocy przekazywanej 1700 W, przewidziana do trudnych warunków pracy i dużej wydajności. Ergonomiczna obsługa. **Uchwyt narzędziowy M14**.

w dostawie::

Z koniecznymi złączkami

Część zamienna:

Wybrane zestawy serwisowe: zestawy części zamiennych do konserwacji i utrzymania dostępne są na zamówienie dla większości narzędzi pneumatycznych Atlas Copco.

moc przekazywana: 1700 W

maksymalna prędkość obrotowa: 8500 min⁻¹

maksymalne zapotrzebowanie powietrza: 2160 l/min

Gwint przyłączeniowy sprężonego powietrza: 1/2" BSP cal

zalecana średnica węża (Ø wewn.): 16 mm

minimalna Ø tarczy: 180 mm

Opis techniczny

oznaczenie producenta	G2588-180
maks. wibracje wg EN	7,1 m/s ²

poziom natężenia dźwięku przy pracy	90 dB(A)
masa	2,4 kg
moc przekazywana	1700 W
maksymalna prędkość obrotowa	8500 min ⁻¹
maksymalne zapotrzebowanie powietrza	2160 l/min
minimalna \varnothing tarczy	180 mm
zalecana średnica węża (\varnothing wewn.)	16 mm
Gwint przyłączeniowy sprężonego powietrza	1/2" BSP cal