

**Garant****Uchwyty do głowic frezarskich kształt AD, BT 30 krótkie,  $\varnothing$  trzpienia d1: 27 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	303780 27
GTIN	4062406250515
Klasa artykułu	31A

**Opis****Wykonanie:**

Wszystkie uchwyty przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca). Z otworem na układ elektroniczny Balluff i kanalikami doprowadzającymi chłodziwo.

**Zalety:**

**Podwójny styk stożka i płaskiej powierzchni** zapewnia bardziej stabilne i dokładniejsze mocowanie:

- **Lepsza jakość powierzchni**
- **Większa trwałość narzędzi**
- **Stale osadzenie we wrzecionie, (również przy dużych prędkościach obrotowych)**
- **Większa dokładność ruchu obrotowego**

Uchwyt ze stykiem dwupunktowym BT można również stosować w standardowych wrzecionach maszyn BT – i na odwrót. Zalety styku dwupunktowego dotyczą jednak tylko uchwytu i wrzeciona z tego rodzaju stykiem.

**w dostawie::**

Śruba mocująca frezy.

**Wyp. dodatkowe:**

Sworznie dociągające (AB) nr 308760–308806. Odpowiedni klucz specjalny nr 309840.

wymiar A długości wysięgu: 40 mm

a: 1 mm

$\varnothing$  zewn. D: 50 mm

Śruba dociągająca frez zamienna nr 309860: 27

odpowiedni klucz specjalny nr 309840: 27

**Opis techniczny**

odpowiedni klucz specjalny nr 309840	27
Ø trzpienia d <sub>1</sub>	27 mm
wymiar A długości wysięgu	40 mm
Śruba dociągająca frez zamienna nr 309860	27
Ø zewn. D	50 mm
a	1 mm
adapter	BT 30 krótkie
norma	DIN 6357
Norma na uchwyt	JIS B6339
Norma na uchwyt	JIS B6339
Kształt	AD
Otwór kanałika chłodzącego	niezamykane
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min <sup>-1</sup>
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 5 µm
Strategia skrawania	HPC
wersja	BT-DC
Rodzaj produktu	Uchwyty do głowic frezarskich