

**HOLEX®**
**Uniwersalne trzpienie do frezów nasadzanych, kształt A, SK 40 krótki, ø trzpienia d1: 27 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	300837 27
GTIN	4062406251734
Klasa artykułu	32A

**Opis**
**Wykonanie:**

Chwył stożkowy, czop mocujący i powierzchnie oporowe kołnierza - szlifowane. Z otworem na Balluffchip.

Wszystkie chwytły poddane obróbce metodą kulowania (szklanymi mikrokulkami).

**Zastosowanie:**

- **Z wpustem do frezów z rowkiem podłużnym, np. wg DIN 841.**
- **Z pierścieniem zabierakowym do frezów z rowkiem poprzecznym wg DIN 1880 i do głowic frezowych wg DIN 1830.**

**w dostawie::**

Wpust, pierścień zabierakowy i śruba mocująca frezy.

**Wyp. dodatkowe:**

Sworznie dociągające (AB) nr 308600 – 308806, klucze do mocowania AB nr 308820 – 308835, klucz specjalny nr 309840.

wymiar A długości wysięgu: 55 mm

**Opis techniczny**

ø trzpienia d <sub>1</sub>	27 mm
wymiar A długości wysięgu	55 mm
adapter	SK 40 krótki
norma	DIN 6358

Norma na uchwyt	DIN 69871
Norma na uchwyt	ISO 7388-1
Kształt	A
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 6,3 przy 15000 min <sup>-1</sup>
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 6 μm
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Uchwyty stożkowe do frezów