

**HOLEX****Uchwyty do głowic frezarskich kształt A, SK 40 krótki,  $\varnothing$  trzpienia d1: 22 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	301017 22
GTIN	4062406251871
Klasa artykułu	32A

**Opis****Wykonanie:**

- od  $\varnothing$  mocowania 40 z 4 otworami gwintowanymi do mocowania głowic frezarskich wg DIN 2079
- chwyt stożkowy, czop mocujący i powierzchnie przylegania na kołnierzu szlifowane
- krótki wysięg
- większa powierzchnia przylegania na kołnierzu
- z otworem na Balluffchip.

Wszystkie chwytory poddane obróbce metodą kulowania (szklanymi mikrokulkami).

**w dostawie::**

Śruba mocująca frezy.

**Wyp. dodatkowe:**

Sworznie dociągające (AB) nr 308600 – 308806, klucz do mocowania AB nr 308820 – 308835, klucz specjalny nr 309840.

wymiar A długości wysięgu: 35 mm

$\varnothing$  zewn. D: 48 mm

Długość trzpienia frezarskiego L<sub>4</sub>: 19 mm

Śruba dociągająca frez zamienna nr 309860: 22

odpowiedni klucz specjalny nr 309840: 22

**Opis techniczny**

$\varnothing$ trzpienia d <sub>1</sub>	22 mm
wymiar A długości wysięgu	35 mm

odpowiedni klucz specjalny nr 309840	22
Ø zewn. D	48 mm
Długość trzpienia frezarskiego L <sub>4</sub>	19 mm
Śruba dociągająca frez zamienna nr 309860	22
adapter	SK 40 krótki
norma	DIN 6357
Norma na uchwyt	DIN 69871
Norma na uchwyt	ISO 7388-1
Kształt	ADB
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 6,3 przy 15000 min <sup>-1</sup>
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 5 µm
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Uchwyty do głowic frezarskich