

## Garant

**Wiertła do głębokich otworów HPC z VHM, chwyt walcowy DIN 6535 HA 20×D, DLC, Ø DC h7: 8 mm**



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	123590 8
GTIN	4045197354044
Klasa artykułu	11E

### Opis

#### Wykonanie:

Z rowkami śrubowymi, z **6 łysinkami prowadzącymi** i wewnętrznymi kanałami chłodzenia. Wysokowydajne wiertła nowej generacji do głębokich otworów, do skrawania w obszarze HPC. **Z kątem wierzchołkowym 135° i tolerancją ostrzy h7**, dla optymalnego wiercenia głębokich otworów. **Duża dokładność osiowania i mała odchyłka kołowości otworu.**

#### Zalecenie:

##### Maksymalna głębokość wiercenia:

Długość rowków mocujących (zob. tabela) do odjęcia  $1,5 \times \varnothing$  nominalna.

##### wskazówka:

Długość rowków wiórowych  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Właściwe zastosowanie wiertła do głębokich otworów  $16 \times D$  wymaga uprzedniego centrowania za pomocą nr 121068–121130 albo wykonania otworu prowadzącego  $4 \times D$  wiertłem pilotowym nr 122606. W przypadku głębokich otworów powyżej  $20 \times D$  konieczne jest wykonanie otworu prowadzącego  $6 \times D$  wiertłem pilotowym nr 122606.

**Otwór prowadzący zwiększa niezawodność procesu.** Zob. również strona 118/119.

norma: norma zakładowa

Tolerancja  $\varnothing$  nominalnej: h7

Liczba ostrzy Z: 2

Tolerancja  $\varnothing$  nominalnej: h7

zalecana maksymalna głębokość wiercenia  $L_2$ : 168 mm

długość całkowita L: 230 mm

$\varnothing$  chwytu  $D_s$ : 8 mm

posuw f w aluminium dającym krótki wiór: 0,28 mm/obr,

### Opis techniczny

Liczba ostrzy Z	2
-----------------	---

tolerancje chwytu	h5
Długość rowków wiórowych $L_c$	180 mm
$\varnothing$ nom. $D_c$	8 mm
posuw f w aluminium dającym krótki wiór	0,28 mm/obr,
Tolerancja $\varnothing$ nominalnej	h7
$\varnothing$ chwytu $D_s$	8 mm
długość całkowita L	230 mm
norma	norma zakładowa
zalecana maksymalna głębokość wiercenia $L_2$	168 mm
powłoka	DLC
Materiał ostrza &nbsp;	VHM
głębokość wiercenia do	20xD
kąt wierzchołkowy	135 stopni
chwyt	DIN 6535 HA h5
chłodzenie wewnętrzne	tak, przy 40 bar
Strategia skrawania	HPC
Konieczne wiertło pilotowe	tak, wiertła pilotowe
pierścień barwny	żółty
Rodzaj produktu	Wiertła kręte