

HOLEX®

Uniwersalne trzpienie do frezów nasadzanych, kształt A, SK 50 A = 100, ø trzpienia d1: 22 mm



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 300975 22 |
| GTIN | 4062406251826 |
| Klasa artykułu | 32A |

Opis

Wykonanie:

Chwył stożkowy, czop mocujący i powierzchnie oporowe kołnierza - szlifowane. Z otworem na Balluffchip.

Wszystkie chwytty poddane obróbce metodą kulowania (szklanymi mikrokulkami).

Zastosowanie:

- **Z wpustem do frezów z rowkiem podłużnym, np. wg DIN 841.**
- **Z pierścieniem zabierakowym do frezów z rowkiem poprzecznym wg DIN 1880 i do głowic frezowych wg DIN 1830.**

w dostawie::

Wpust, pierścień zabierakowy i śruba mocująca frezy.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600 – 308806, klucze do mocowania AB nr 308820 – 308835, klucz specjalny nr 309840.

Opis techniczny

| | |
|----------------------------|---------------|
| ø trzpienia d ₁ | 22 mm |
| adapter | SK 50 A = 100 |
| norma | DIN 6358 |
| Norma na uchwyt | ISO 7388-1 |
| Norma na uchwyt | DIN 69871 |

| | |
|-------------------------------------------------|----------------------------|
| Kształt | A |
| Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 6,3 przy 18000 obr./min |
| Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 6 μm |
| Strategia skrawania | HPC |
| Rodzaj produktu | Uchwyty stożkowe do frezów |