

**Garant****Gwintowniki maszynowe, bez powłoki, UNC: 1/2-13****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	133350 1/2-13
GTIN	4045197074690
Klasa artykułu	11H

**Opis****Wykonanie:****Z nacięciem w nakroju.****Zastosowanie:****Do uniwersalnych gwintów grubozwojnych UNC wg ASME-B1.1.**

Rodzaj gwintu: UNC

Materiał ostrza

&amp;nbsp;: HSS E

norma: DIN 376

liczba zwojów na cal: 13

Ø gwintu: 12,7 mm

długość całkowita L: 110 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 9 mm

Chwyt kwadratowy □: 7 mm

Ø otworu rdzenia: 10,8 mm

**Opis techniczny**

Liczba ostrzy Z	3
skok gwintu	1,95 mm
liczba zwojów na cal	13
Ø otworu rdzenia	10,8 mm
liczba rowków wiórowych	3
Ø gwintu	12,7 mm
kąt nacięcia	8 stopni

Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
norma	DIN 376
Ø chwytu D <sub>s</sub>	9 mm
długość całkowita L	110 mm
Chwył kwadratowy □	7 mm
głębokość gwintu	38,1 mm
Rodzaj gwintu	UNC
wielkość gwintu	1/2-13 UNC
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Klasa tolerancji	2B
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik