



## Uchwyty do głowic frezarskich kształt A, SK 50 krótki, $\varnothing$ trzpienia d1: 60 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	301097 60
GTIN	4062406252069
Klasa artykułu	32A

### Opis

#### Wykonanie:

- od  $\varnothing$  mocowania 40 z 4 otworami gwintowanymi do mocowania głowic frezarskich wg DIN 2079
- chwyt stożkowy, czop mocujący i powierzchnie przylegania na kołnierzu szlifowane
- krótki wysięg
- większa powierzchnia przylegania na kołnierzu
- z otworem na Balluffchip.

Wszystkie uchwyty poddane obróbce metodą kulowania (szklanymi mikrokulkami).

#### w dostawie::

Śruba mocująca frezy.

#### Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600 – 308806, klucz do mocowania AB nr 308820 – 308835, klucz specjalny nr 309840.

wymiar A długości wysięgu: 110 mm

$\varnothing$  zewn. D: 128 mm

Długość trzpienia frezarskiego L<sub>4</sub>: 40 mm

Śruba dociągająca frez zamienna nr 309860: 60

odpowiedni klucz specjalny nr 309840: 60

### Opis techniczny

odpowiedni klucz specjalny nr 309840	60
Śruba dociągająca frez zamienna nr 309860	60

Ø zewn. D	128 mm
wymiar A długości wysięgu	110 mm
Ø trzpienia d <sub>1</sub>	60 mm
Długość trzpienia frezarskiego L <sub>4</sub>	40 mm
adapter	SK 50 krótki
norma	DIN 6357
Norma na uchwyt	DIN 69871
Norma na uchwyt	ISO 7388-1
Kształt	A
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 6,3 przy 18000 obr./min
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 6 µm
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Uchwyty do głowic frezarskich