

Garant**Gwintowniki maszynowe, bez powłoki, G: G1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	133300 G1
GTIN	4045197074560
Klasa artykułu	11H

Opis**Wykonanie:****Z nacięciem w nakroju.****Zastosowanie:**

Do cylindrycznych gwintów rurowych wg DIN-ISO 228/1
(do połączeń bez uszczelniania gwintu).

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS

liczba zwojów na cal: 11

Ø gwintu: 33,25 mm

długość całkowita L: 160 mm

Ø chwytu D_s: 25 mm

Chwyt kwadratowy □: 20 mm

Ø otworu rdzenia: 30,75 mm

Opis techniczny

Ø gwintu	33,25 mm
liczba rowków wiórowych	4
Ø otworu rdzenia	30,75 mm
skok gwintu	2,309 mm
Liczba ostrzy Z	4
liczba zwojów na cal	11
kąt nacięcia	8 stopni

Materiał ostrza 	HSS
Ø chwytu D _s	25 mm
długość całkowita L	160 mm
Chwyt kwadratowy □	20 mm
głębokość gwintu	66,5 mm
wielkość gwintu	G1
powłoka	bez powłoki
Rodzaj gwintu	G
Kąt boku zarysu gwintu	55 stopni
norma	DIN 5156
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik