

**HOLEX®**
**Oprawki do narzędzi z chwytem MK, z płetwą do wybijania, kształt AD, SK 40 krótki, MK wewn.: 4**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	301165 4
GTIN	4062406252199
Klasa artykułu	32A

**Opis**
**Wykonanie:**

- Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne szlifowane.
- Z otworem na układ elektroniczny Balluff.

Wszystkie chwytory poddane obróbce metodą kulowania (szklanymi mikrokulkami).

**Wyp. dodatkowe:**

Sworznie dociągające (AB) nr 308600 – 308806, klucz do mocowania AB nr 308820– 308835.

Dokładność ruchu obrotowego:  $\leq 8 \mu\text{m}$

wymiar A długości wysięgu: 95 mm

Ø zewn. D: 48 mm

**Opis techniczny**

Stożek Morse'a wewnętrzny	4
wymiar A długości wysięgu	95 mm
Ø zewn. D	48 mm
adapter	SK 40 krótki
Norma na uchwyt	ISO 7388-1
Norma na uchwyt	DIN 69871
Kształt	AD

Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 6,3 przy 12000 min <sup>-1</sup>
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 8 μm
Rodzaj produktu	Adaptory do uchwytów