

Garant**Gwintowniki maszynowe, bez powłoki, UNC: 7/8-9****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	133350 7/8-9
GTIN	4045197074720
Klasa artykułu	11H

Opis**Wykonanie:****Z nacięciem w nakroju.****Zastosowanie:****Do uniwersalnych gwintów grubozwojnych UNC wg ASME-B1.1.**

Rodzaj gwintu: UNC

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 376

liczba zwojów na cal: 9

Ø gwintu: 22,22 mm

długość całkowita L: 140 mm

Ø chwytu D_s: 18 mm

Chwyt kwadratowy □: 14,5 mm

Ø otworu rdzenia: 19,5 mm

Opis techniczny

kąt nacięcia	8 stopni
liczba rowków wiórowych	3
Ø gwintu	22,22 mm
Liczba ostrzy Z	3
liczba zwojów na cal	9
Ø otworu rdzenia	19,5 mm
skok gwintu	2,822 mm

norma	DIN 376
Materiał ostrza 	HSS E
Ø chwytu D _s	18 mm
długość całkowita L	140 mm
Chwył kwadratowy □	14,5 mm
głębokość gwintu	66,66 mm
Rodzaj gwintu	UNC
wielkość gwintu	7/8-9 UNC
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Klasa tolerancji	2B
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik