

Garant**Rozwiertaki maszynowe H7, TiN, Ø nom. DC: 7 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	163500 7
GTIN	4045197251381
Klasa artykułu	110

Opis**Wykonanie:**

Z długimi ostrzami i lewoskrętną linią śrubową. Parzysta liczba opisująca ilość zębów o nierównej podziałce.

Zastosowanie:

Do rozwiercania otworów przelotowych,
gdyż wióry odprowadzane są zgodnie
z kierunkiem skrawania.

Zastosowanie przy rodzaju otworów: przy otworze przelotowym

Tolerancja Ø otworu: H7

Liczba ostrzy Z: 6

Tolerancja Ø otworu: H7

długość ostrzy L_c: 31 mm

Długość wysięgu L₁: 69 mm

długość całkowita L: 109 mm

Liczba ostrzy Z: 6

Ø chwytu D_s: 7,1 mm

Opis techniczny

Ø nom. D _c	7 mm
tolerancje chwytu	h9
Długość wysięgu L ₁	69 mm
posuw f w stali < 750 N/mm ²	0,2 mm/obr,
Ø chwytu D _s	7,1 mm
długość całkowita L	109 mm

długość ostrzy L_c	31 mm
Liczba ostrzy Z	6
zalecana \varnothing otworu w stali < 750 N/mm ²	6,8 mm
Tolerancja \varnothing otworu	H7
Wymiar górny ostrza	0,012 mm
Wymiar dolny ostrza	0,006 mm
powłoka	TiN
Materiał ostrza 	HSS E
norma	DIN 212 B
chłodzenie wewnętrzne	nie
chwyt	chwyt walcowy z h9
Zastosowanie przy rodzaju otworów	przy otworze przelotowym
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Rozwiertak z nierozłącznymi ostrzami