

**HOLEX****Wiertła z płytkami skrawającymi HOLEX Pro Drill chwyt uniwersalny, 4xD, Ø D: 32 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	235010 32
GTIN	4062406253639
Klasa artykułu	22L

**Opis****Wykonanie:**

Wiertła z płytkami skrawającymi HOLEX Pro Drill łączą ekonomiczność z zaawansowaną technicznie wydajnością.

Możliwość zastosowania również w wymagających warunkach wiercenia do 4xD.

**Tolerancja otworu:** -0,05 / +0,3 mm

**Zastosowanie:**

Z płytkami skrawającymi nr 235030 – 235082.

Potrzebne są zarówno płytki skrawające SOMT osadzone zewnętrznie, jak i płytki skrawające XOMT osadzone wewnętrznie.

**w dostawie:**

Ze śrubami do płytek skrawających (bez płytek skrawających).

**Zalecenie:**

Przy nawiercaniu zredukować posuw do 70%.

Długość wysięgu L<sub>1</sub>: 158 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 32 mm

Długość chwytu L<sub>s</sub>: 60 mm

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: SOMT110408 / XOMT110406

śruby mocujące: 232980 5 (TX15;3Nm)

## Opis techniczny

Ø chwytu $D_s$	32 mm
Ø nomin. D	32
Seria	HOLEX Pro Drill
Długość wysięgu $L_1$	158 mm
Liczba ostrzy Z	1
Długość chwytu $L_s$	60 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SOMT110408 / XOMT110406
Długość użyteczna $L_1$	131 mm
śruby mocujące	232980 5 (TX15;3Nm)
długość całkowita L	218 mm
Maks. limit przestawiania $V_{maks.}$	0,35 mm
kąt wierzchołkowy	180 stopni
Głębokość wiercenia dla wiertel z płytkami skrawającymi do	4xD
chwyt	ISO 9766
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie pakietowe
zastosowanie wiertel	warunkowo wyjście skośne
zastosowanie wiertel	warunkowo baryłkowy
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie poprzeczne
zastosowanie wiertel	warunkowo nawiercanie skośne
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie poprzeczne
chłodzenie wewnętrzne	tak
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Wiertła z płytkami skrawającymi

## Akcesoria

Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów  
wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659906 500

Groty 6 mm do Torx® profil Torx® TX15

659922 TX15