

HOLEX**Wiertła z płytkami skrawającymi HOLEX Pro Drill chwyt uniwersalny, 2xD, Ø D: 24 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 235000 24 |
| GTIN | 4062406252847 |
| Klasa artykułu | 22L |

Opis**Wykonanie:**

Wiertła z płytkami skrawającymi HOLEX Pro Drill łączą ekonomiczność z zaawansowaną technicznie wydajnością.

Możliwość zastosowania również w wymagających warunkach wiercenia do 4xD.

Tolerancja otworu: -0,1 / +0,25 mm

Zastosowanie:

Z płytkami skrawającymi nr 235030 – 235082.

Potrzebne są zarówno płytki skrawające SOMT osadzone zewnętrznie, jak i płytki skrawające XOMT osadzone wewnętrznie.

w dostawie::

Ze śrubami do płytek skrawających (bez płytek skrawających).

Długość wysięgu L₁: 73 mm

Ø chwytu D_s: 32 mm

Długość chwytu L_s: 60 mm

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: SOMT093608 / XOMT093605

śruby mocujące: 232980 4 (TX9;1,2Nm)

Opis techniczny

| | |
|--|----------------------------------|
| Liczba ostrzy Z | 1 |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SOMT093608 / XOMT093605 |
| Długość użyteczna L ₁ | 51 mm |
| Długość wysięgu L ₁ | 73 mm |
| Ø nomin. D | 24 |
| śruby mocujące | 232980 4 (TX9;1,2Nm) |
| Długość chwytu L _s | 60 mm |
| Ø chwytu D _s | 32 mm |
| Seria | HOLEX Pro Drill |
| długość całkowita L | 133 mm |
| Maks. limit przestawiania V _{maks.} | 0,3 mm |
| kąt wierzchołkowy | 180 stopni |
| Głębokość wiercenia dla wiertel z płytkami skrawającymi do | 2×D |
| chwyt | ISO 9766 |
| zastosowanie wiertel | warunkowo wyjście skośne |
| zastosowanie wiertel | warunkowo wiercenie poprzeczne |
| zastosowanie wiertel | warunkowo nawiercanie centrujące |
| zastosowanie wiertel | warunkowo baryłkowy |
| zastosowanie wiertel | warunkowo wiercenie pakietowe |
| zastosowanie wiertel | warunkowo nawiercanie skośne |
| chłodzenie wewnętrzne | tak |
| Strategia skrawania | HPC |
| Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi |

Akcesoria

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Groty 6 mm do Torx® profil Torx® TX9 | 659922 TX9 |
|--------------------------------------|------------|

Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów
wymiennych maksymalny moment obrotowy 200 cNm

659906 200