

Garant**Gwintowniki maszynowe, bez powłoki, UNC: 1-8****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	133350 1-8
GTIN	4045197074737
Klasa artykułu	11H

Opis**Wykonanie:****Z nacięciem w nakroju.****Zastosowanie:****Do uniwersalnych gwintów grubozwojnych UNC wg ASME-B1.1.**

Rodzaj gwintu: UNC

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS

norma: DIN 376

liczba zwojów na cal: 8

Ø gwintu: 25,4 mm

długość całkowita L: 160 mm

Ø chwytu D_s: 20 mm

Chwyt kwadratowy □: 16 mm

Ø otworu rdzenia: 22,25 mm

Opis techniczny

liczba zwojów na cal	8
liczba rowków wiórowych	3
skok gwintu	3,175 mm
Ø gwintu	25,4 mm
Liczba ostrzy Z	3
Ø otworu rdzenia	22,25 mm
kąt nacięcia	8 stopni

norma	DIN 376
Materiał ostrza 	HSS
Ø chwytu D _s	20 mm
długość całkowita L	160 mm
Chwył kwadratowy □	16 mm
głębokość gwintu	76,2 mm
Rodzaj gwintu	UNC
wielkość gwintu	1-8 UNC
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Klasa tolerancji	2B
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik