

HOLEX**Wiertła z płytkami skrawającymi HOLEX Pro Drill chwyt uniwersalny, 3xD, Ø D: 38 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	235005 38
GTIN	4062406253349
Klasa artykułu	22L

Opis**Wykonanie:**

Wiertła z płytkami skrawającymi HOLEX Pro Drill łączą ekonomiczność z zaawansowaną technicznie wydajnością.

Możliwość zastosowania również w wymagających warunkach wiercenia do 4xD.

Tolerancja otworu: -0,1 / +0,25 mm

Zastosowanie:

Z płytkami skrawającymi nr 235030 – 235082.

Potrzebne są zarówno płytki skrawające SOMT osadzone zewnętrznie, jak i płytki skrawające XOMT osadzone wewnętrznie.

w dostawie:

Ze śrubami do płytek skrawających (bez płytek skrawających).

do Ø calowej: 1 1/2 cal

Długość wysięgu L₁: 149 mm

Ø chwytu D_s: 40 mm

Długość chwytu L_s: 70 mm

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: SOMT13M510 / XOMT13M506

śruby mocujące: 232980 6 (TX15;3Nm)

Opis techniczny

Długość użyteczna L_1	118 mm
Długość chwytu L_s	70 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SOMT13M510 / XOMT13M506
śruby mocujące	232980 6 (TX15;3Nm)
Długość wysięgu L_1	149 mm
do \varnothing calowej	1 1/2 cal
Liczba ostrzy Z	1
\varnothing chwytu D_s	40 mm
\varnothing nomin. D	38
Seria	HOLEX Pro Drill
długość całkowita L	219 mm
Maks. limit przestawiania $V_{maks.}$	0,35 mm
kąt wierzchołkowy	180 stopni
Głębokość wiercenia dla wiertel z płytkami skrawającymi do	3xD
chwyt	ISO 9766
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie poprzeczne
zastosowanie wiertel	warunkowo nawiercanie skośne
zastosowanie wiertel	warunkowo wyjście skośne
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie poprzeczne
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie pakietowe
zastosowanie wiertel	warunkowo baryłkowy
chłodzenie wewnętrzne	tak
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Wiertła z płytkami skrawającymi

Akcesoria

Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów
wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659906 500

Groty 6 mm do Torx® profil Torx® TX15

659922 TX15