

HOLEX**Wiertła z płytkami skrawającymi HOLEX Pro Drill chwyt uniwersalny, 4xD, Ø DC: 19mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	235010 19
GTIN	4062406253455
Klasa artykułu	22L

Opis**Wykonanie:**

Wiertła z płytkami skrawającymi HOLEX Pro Drill łączą ekonomiczność z zaawansowaną technicznie wydajnością.

Możliwość zastosowania również w wymagających warunkach wiercenia do 4xD.

Tolerancja otworu: -0,05 / +0,3 mm

Zastosowanie:

Z płytkami skrawającymi nr 235030 – 235082.

Potrzebne są zarówno płytki skrawające SOMT osadzone zewnętrznie, jak i płytki skrawające XOMT osadzone wewnętrznie.

w dostawie:

Ze śrubami do płytek skrawających (bez płytek skrawających).

Zalecenie:

Przy nawiercaniu zredukować posuw do 70%.

Opis techniczny

Długość chwytu L _s	56 mm
-------------------------------	-------

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SOMT06T205 / XOMT06T204
śruby mocujące	232980 2 (TX7;0,8Nm)
do Ø calowej	3/4 cal
Seria	HOLEX Pro
Liczba ostrzy Z	1
Ø chwytu D_s	25 mm
Ø nomin. D	19
Długość użyteczna L_1	79 mm
długość całkowita L	152 mm
Maks. limit przestawiania $V_{maks.}$	0,25 mm
Długość wysięgu L_A	96 mm
Głębokość wiercenia dla wiertel z płytkami skrawającymi do	4xD
chwyt	ISO 9766
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie pakietowe
zastosowanie wiertel	warunkowo wyjście skośne
zastosowanie wiertel	warunkowo baryłkowy
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie poprzeczne
zastosowanie wiertel	warunkowo nawiercanie skośne
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie poprzeczne
chłodzenie wewnętrzne	tak
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Wiertła z płytkami skrawającymi

Akcesoria

Groty 6 mm do Torx® profil Torx® TX7	659922 TX7
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 200 cNm	659957 200