

HOLEX**Wiertła z płytkami skrawającymi HOLEX Pro Drill chwyt uniwersalny, 3xD, Ø D: 17,5 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	235005 17,5
GTIN	4062406253073
Klasa artykułu	22L

Opis**Wykonanie:**

Wiertła z płytkami skrawającymi HOLEX Pro Drill łączą ekonomiczność z zaawansowaną technicznie wydajnością.

Możliwość zastosowania również w wymagających warunkach wiercenia do 4xD.

Tolerancja otworu: -0,1 / +0,25 mm

Zastosowanie:

Z płytkami skrawającymi nr 235030 – 235082.

Potrzebne są zarówno płytki skrawające SOMT osadzone zewnętrznie, jak i płytki skrawające XOMT osadzone wewnętrznie.

w dostawie:

Ze śrubami do płytek skrawających (bez płytek skrawających).

do Ø calowej: 11/16 cal

Długość wysięgu L₁: 70 mm

Ø chwytu D_s: 25 mm

Długość chwytu L_s: 56 mm

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: SOMT06T205 / XOMT06T204

śruby mocujące: 232980 2 (TX7;0,8Nm)

Opis techniczny

do Ø calowej	11/16 cal
Długość wysięgu L ₁	70 mm
Długość chwytu L _s	56 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SOMT06T205 / XOMT06T204
Długość użyteczna L ₁	54 mm
śruby mocujące	232980 2 (TX7;0,8Nm)
Seria	HOLEX Pro Drill
Liczba ostrzy Z	1
Ø chwytu D _s	25 mm
Ø nomin. D	17,5
długość całkowita L	126 mm
Maks. limit przestawiania V _{maks.}	0,25 mm
kąt wierzchołkowy	180 stopni
Głębokość wiercenia dla wiertel z płytkami skrawającymi do	3×D
chwyt	ISO 9766
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie poprzeczne
zastosowanie wiertel	warunkowo nawiercanie skośne
zastosowanie wiertel	warunkowo wyjście skośne
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie poprzeczne
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie pakietowe
zastosowanie wiertel	warunkowo baryłkowy
chłodzenie wewnętrzne	tak
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Wiertła z płytkami skrawającymi

Akcesoria

Groty 6 mm do Torx® profil Torx® TX7

659922 TX7

Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów
wymiennych maksymalny moment obrotowy 200 cNm

659906 200