

**XOMT05T204, HBD30, Typ: UNI****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	235032 UNI
GTIN	4062406253882
Klasa artykułu	22K

Opis**Wykonanie:**

Ostrze centralne umożliwia szybkie i niezawodne centrowanie wiertła. Ostrze zewnętrzne zapewnia doskonałą kontrolę wiórów.

Zastosowanie:

Płytki skrawające SOMT wyłącznie na ostrzu zewnętrznym. Płytki skrawające XOMT wyłącznie na ostrzu centralnym.

Pasuje do :

HOLEX Pro Drill nr 235000 – 235010.
posuw f w stali $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,05 - 0,1

Opis techniczny

liczba wymian/ostrzy	4
powłoka	TiAlN
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	XOMT05T204
Gatunek	HBD30
Materiał ostrza	HM

posuw f w stali < 900 N/mm ²	0,05 - 0,1
Rodzaj produktu	Wiercenie

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	160 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadają się	150 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadają się	140 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadają się	120 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadają się	100 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadają się	110 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadają się	90 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	nadają się	50 m/min	S
żeliwo szare (sferoidalne)	nadają się	130 m/min	K
CuZn	nadają się	220 m/min	N
uniw.	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		