

**HOLEX®****Suwmiarki warsztatowe z podziałką milimetrową i calową, zakres pomiarowy: 300 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	415120 300
GTIN	4062406253776
Klasa artykułu	42A

**Opis****Wykonanie:**

Ukośne macki górne do pomiarów w rowkach gwintów oraz w wąskich podcięciach. Odsadzone i zaokrąglone szczęki dolne do pomiarów wewn. Kontrastowa skala.

materiał: Stal stopowa, INOX

norma: DIN 862

Opakowanie: sztywny pojemnik

Kalibracja: A1

podziałka: 1/50 mm

podziałka: 1/128 cal

granica błędu: 0,04 mm

długość szczęk: 90 mm

Ø odsadzenia do pomiarów wewnętrznych: 10 mm

**Opis techniczny**

Kalibracja	A1
zakres pomiarowy	0 - 300 mm
granica błędu	0,04 mm
długość szczęk	90 mm
Opakowanie	sztywny pojemnik
Ø odsadzenia do pomiarów wewnętrznych	10 mm

podziałka	1/128 cal
podziałka	1/50 mm
norma	DIN 862
podziałka noniusza mm/cal	tak
ostrza pomiarowe	tak
Technika pomiarowa	analogowy
materiał	Stal stopowa, INOX

## Usługi

Znakowanie opis laserowy Typ	018940
Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 300 mm	011030 300
Kalibracja DAkKS Suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 300 mm	011050 300