

HOLEX®**Suwmiarki warsztatowe z podziałką milimetrową i calową, zakres pomiarowy: 500 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 415120 500 |
| GTIN | 4062406253783 |
| Klasa artykułu | 42A |

Opis**Wykonanie:**

Ukośne macki górne do pomiarów w rowkach gwintów oraz w wąskich podcięciach. Odsadzone i zaokrąglone szczęki dolne do pomiarów wewn. Kontrastowa skala.

materiał: Stal stopowa, INOX

norma: DIN 862

Opakowanie: sztywny pojemnik

Kalibracja: A1

podziałka: 1/50 mm

podziałka: 1/128 cal

granica błędu: 0,05 mm

długość szczęk: 150 mm

Ø odsadzenia do pomiarów wewnętrznych: 20 mm

Opis techniczny

| | |
|------------------|------------------|
| granica błędu | 0,05 mm |
| norma | DIN 862 |
| Kalibracja | A1 |
| Opakowanie | sztywny pojemnik |
| zakres pomiarowy | 0 - 500 mm |
| podziałka | 1/128 cal |

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| podziałka | 1/50 mm |
| długość szczęk | 150 mm |
| Ø odsadzenia do pomiarów wewnętrznych | 20 mm |
| podziałka noniusza mm/cale | tak |
| ostrza pomiarowe | tak |
| Technika pomiarowa | analogowy |
| materiał | Stal stopowa, INOX |

Usługi

| | |
|---|------------|
| Znakowanie opis laserowy Typ | 018940 |
| Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 500 mm | 011030 500 |
| Kalibracja DAkKS Suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 500 mm | 011050 500 |