

Garant**Gwintowniki maszynowe, bez powłoki, G: G1/8****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	133300 G1/8
GTIN	4045197074508
Klasa artykułu	11H

Opis**Wykonanie:****Z nacięciem w nakroju.****Zastosowanie:**

Do cylindrycznych gwintów rurowych wg DIN-ISO 228/1 (do połączeń bez uszczelniania gwintu).

Materiał ostrza

HSS E

liczba zwojów na cal: 28

Ø gwintu: 9,73 mm

długość całkowita L: 90 mm

Ø chwytu D_s: 7 mm

Chwył kwadratowy □: 5,5 mm

Ø otworu rdzenia: 8,8 mm

Opis techniczny

Ø gwintu	9,73 mm
Liczba ostrzy Z	3
liczba rowków wiórowych	3
Ø otworu rdzenia	8,8 mm
liczba zwojów na cal	28
skok gwintu	0,907 mm
kąt nacięcia	8 stopni
Materiał ostrza	HSS E

&nbsp;

Ø chwytu D _s	7 mm
długość całkowita L	90 mm
Chwyt kwadratowy □	5,5 mm
głębokość gwintu	19,46 mm
wielkość gwintu	G1/8
powłoka	bez powłoki
Rodzaj gwintu	G
Kąt boku zarysu gwintu	55 stopni
norma	DIN 5156
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik