

Garant**Gwintowniki maszynowe, bez powłoki, UNC: 3/8-16****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	133350 3/8-16
GTIN	4045197074676
Klasa artykułu	11H

Opis**Wykonanie:****Z nacięciem w nakroju.****Zastosowanie:****Do uniwersalnych gwintów grubozwojnych UNC wg ASME-B1.1.**

Rodzaj gwintu: UNC

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 371

liczba zwojów na cal: 16

Ø gwintu: 9,52 mm

długość całkowita L: 100 mm

Ø chwytu D_s: 9 mm

Chwył kwadratowy □: 7 mm

Ø otworu rdzenia: 8 mm

Opis techniczny

Ø otworu rdzenia	8 mm
liczba zwojów na cal	16
skok gwintu	1,587 mm
Liczba ostrzy Z	3
kąt nacięcia	8 stopni
Ø gwintu	9,52 mm
liczba rowków wiórowych	3

norma	DIN 371
Materiał ostrza 	HSS E
Ø chwytu D _s	9 mm
długość całkowita L	100 mm
Chwył kwadratowy □	7 mm
głębokość gwintu	28,56 mm
Rodzaj gwintu	UNC
wielkość gwintu	3/8-16 UNC
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Klasa tolerancji	2B
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik