

**HOLEX®**

**Giętkie, stalowe przymiary liniowe, wąskie, nierdzewne, matowana, ze skalą od prawej do lewej, długość całkowita: 300 mm**



## Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 461815 300    |
| GTIN             | 4062406254803 |
| Klasa artykułu   | 42G           |

## Opis

### Wykonanie:

Z **nierdzewnej** taśmy ze stali sprężynowej.

Czytelna, trawiona elektrolitycznie podziałka z czarnymi kreskami i cyframi na gładkiej powierzchni zapewnia dokładny odczyt. Krawędzie zaokrąglone, co zapobiega skaleczeniom.

Podziałka 1 mm na górnej i dolnej krawędzi. **Skala od prawej do lewej.**

materiał: Stal szlachetna, INOX

Kalibracja: F8

szerokość przekroju: 13 mm

grubość przekroju: 0,5 mm

## Opis techniczny

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| szerokość przekroju | 13 mm                 |
| Kalibracja          | F8                    |
| grubość przekroju   | 0,5 mm                |
| długość             | 300 mm                |
| norma               | EG II                 |
| materiał            | Stal szlachetna, INOX |

## Usługi

|  |            |
|--|------------|
| Znakowanie opis laserowy Typ                         | 018940     |
| Kalibracja przymiarów stalowych maks. długość 500 mm | 016100 500 |

