

**HOLEX**

**Giętkie, stalowe przymiary liniowe, wąskie, nierdzewne, matowana, ze skalą od prawej do lewej, długość całkowita: 500 mm**



## Dane zamówienia

Numer katalogowy	461815 500
GTIN	4062406255015
Klasa artykułu	42G

## Opis

### Wykonanie:

Z **nierdzewnej** taśmy ze stali sprężynowej.

Czytelna, trawiona elektrolitycznie podziałka z czarnymi kreskami i cyframi na gładkiej powierzchni zapewnia dokładny odczyt. Krawędzie zaokrąglone, co zapobiega skaleczeniom.

Krawędź górna z podziałką 1/2 mm, krawędź dolna z podziałką 1 mm. **Skala od prawej do lewej.**

materiał: Stal szlachetna, INOX

Kalibracja: F8

szerokość przekroju: 18 mm

grubość przekroju: 0,5 mm

## Opis techniczny

Kalibracja	F8
szerokość przekroju	18 mm
grubość przekroju	0,5 mm
długość	500 mm
norma	EG II
materiał	Stal szlachetna, INOX

## Usługi

Znakowanie opis laserowy Typ	018940
Kalibracja przymiarów stalowych maks. długość 500 mm	016100 500

