

HOLEX

Giętkie, stalowe przymiary liniowe, wąskie, nierdzewne, matowana, ze skalą z punktem zerowym na środku, długość całkowita: 500 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	461818 500
GTIN	4062406255046
Klasa artykułu	42G

Opis

Wykonanie:

Z **nierdzewnej** taśmy ze stali sprężynowej.

Czytelna, trawiona elektrolitycznie podziałka z czarnymi kreskami i cyframi na gładkiej powierzchni zapewnia dokładny odczyt. Krawędzie zaokrąglone, co zapobiega skaleczeniu.

Podziałka 1 mm na górnej i dolnej krawędzi. **Ze skalą z punktem zerowym na środku.**

materiał: Stal szlachetna, INOX

Kalibracja: F8

szerokość przekroju: 18 mm

grubość przekroju: 0,5 mm

Opis techniczny

Kalibracja	F8
długość	500 mm
szerokość przekroju	18 mm
grubość przekroju	0,5 mm
norma	EG II
materiał	Stal szlachetna, INOX

Usługi

Znakowanie opis laserowy Typ	018940
Kalibracja przymiarów stalowych maks. długość 500 mm	016100 500

