

HOLEX®**CNMG 09T304, Gatunek: HBT130****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250090 HBT130
GTIN	4062406256043
Klasa artykułu	22D

Opis

CNMG 09T304 HBT130 Gatunek: HBT130

Łamacz wiórów: MF

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 2,5 mmposuw f : 0,15 - 0,45 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 40 - 220 m/min**Opis techniczny**

Gatunek	HBT130
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Zastosowanie główne	M
głębokość skrawania a_p	0,5 - 2,5 mm
Materiał ostrza 	HM
liczba wymian/ostrzy	4
powłoka	TiCN

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 09T304
posuw f	0,15 - 0,45 mm/obr,
promień naroża	0,4 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Łamacz wiórów	MF
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	40 - 220 m/min
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	3,25 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia