


HOLEX®
CNMG 09T304, Gatunek: HBT020

Dane zamówienia

Numer katalogowy	250090 HBT020
GTIN	4062406256050
Klasa artykułu	22D

Opis

CNMG 09T304 HBT020 Gatunek: HBT020

Łamacz wiórów: PF

 głębokość skrawania a_p : 0,5 - 2 mm

 posuw f : 0,1 - 0,4 mm/obr,

 prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 120 - 330 m/min

Opis techniczny

głębokość skrawania a_p	0,5 - 2 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	3,25 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Gatunek	HBT020
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 09T304

Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
powłoka	TiCN
Zastosowanie główne	P
posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 330 m/min
Łamacz wiórów	PF
liczba wymian/ostrzy	4
promień naroża	0,4 mm
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia