

**HOLEX®****Rozwiertaki maszynowe H7, bez powłoki, Ø nomin.: 14 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	164000 14
GTIN	4045197091901
Klasa artykułu	120

**Opis****Wykonanie:**

Parzysta liczba zębów o nierównej podziałce. Dzięki temu otwór jest dokładnie okrągły i pozbawiony karbów. Zaokrąglona łusinka na cylindrycznym odcinku ostrzy wygładza otwór i prowadzi rozwiertak. Chwyt stożkowy.

Szlifowane na gotowo, tolerancja H7.

**Zastosowanie:**

Do rozwiercania otworów przelotowych i nieprzelotowych, gdyż wióry odprowadzane są zgodnie z kierunkiem skrawania. Dzięki krótkiemu nakrojowi również do otworów nieprzelotowych.

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 208 B

Kąt linii śrubowej: 7-8 stopni

chłodzenie wewnętrzne: false

chwyt: MK 1-4

Zastosowanie przy rodzaju otworów: przy otworze przelotowym

tolerancja: H7

Liczba ostrzy Z: 8

tolerancja: H7

Długość wysięgu  $L_A$ : 123 mm

długość całkowita  $L_{całk.}$ : 189 mm

Liczba ostrzy Z: 8

stożek Morse'a MK o wielkości: 1

posuw  $f$  w stali  $< 750 \text{ N/mm}^2$ : 0,15 mm/obr,

**Opis techniczny**

Ø nomin.	14 mm
----------	-------

Długość wysięgu $L_A$	123 mm
posuw $f$ w stali $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,15 mm/obr,
stożek Morse'a MK o wielkości	1
długość całkowita $L_{\text{całk.}}$	189 mm
Liczba ostrzy $Z$	8
zalecana $\varnothing$ otworu w stali $< 750 \text{ N/mm}^2$	13,8 mm
tolerancja	H7
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
norma	DIN 208 B
Kąt linii śrubowej	7-8 stopni
chłodzenie wewnętrzne	false
chwyt	MK 1-4
Zastosowanie przy rodzaju otworów	przy otworze przelotowym
pierścień barwny	bez