


**HOLEX®**
**CNMG 120404, Gatunek: HBT020**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250092 HBT020
GTIN	4062406256074
Klasa artykułu	22D

**Opis**

CNMG 120404 HBT020 Gatunek: HBT020

Łamacz wiórów: PF

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,5 - 2 mm

posuw  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/obr,

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 120 - 330 m/min

**Opis techniczny**

Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4,25 mm
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Łamacz wiórów	PF
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Gatunek	HBT020
głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 2 mm
promień naroża	0,4 mm

Zastosowanie główne	P
powłoka	TiCN
posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
liczba wymian/ostrzy	4
Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	0,25 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120404
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	120 - 330 m/min
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia