


CNMG 120404, Gatunek: HBT020

Dane zamówienia

Numer katalogowy	250196 HBT020
GTIN	4062406256135
Klasa artykułu	22D

Opis

CNMG 120404 HBT020 Gatunek: HBT020

Łamacz wiórów: PM

głębokość skrawania a_p : 0,8 - 5 mm

posuw f : 0,1 - 0,45 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 100 - 280 m/min

Opis techniczny

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	100 - 280 m/min
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Gatunek	HBT020
głębokość skrawania a_p	0,8 - 5 mm
Zastosowanie główne	P
Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	0,25 mm
Łamacz wiórów	PM

Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
liczba wymian/ostrzy	4
posuw f	0,1 - 0,45 mm/obr,
Materiał ostrza 	HM
promień naroża	0,4 mm
powłoka	TiCN
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120404
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4,25 mm
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia