

**CNMG 09T304, Gatunek: HBT020****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250188 HBT020
GTIN	4062406256111
Klasa artykułu	22D

**Opis**

CNMG 09T304 HBT020 Gatunek: HBT020

Łamacz wiórów: PM

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,8 - 5 mm

posuw  $f$ : 0,1 - 0,45 mm/obr,

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 100 - 280 m/min

**Opis techniczny**

głębokość skrawania $a_p$	0,8 - 5 mm
liczba wymian/ostrzy	4
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	100 - 280 m/min
posuw $f$	0,1 - 0,45 mm/obr,
promień naroża	0,4 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120404
Łamacz wiórów	PM

powłoka	TiCN
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	3,25 mm
Zastosowanie główne	P
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Gatunek	HBT020
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia