


**CNMG 120408, Gatunek: HBT130**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250093 HBT130
GTIN	4062406256081
Klasa artykułu	22D

**Opis**

CNMG 120408 HBT130 Gatunek: HBT130

Łamacz wiórów: MF

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

posuw  $f$ : 0,15 - 0,45 mm/obr,

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 40 - 220 m/min

**Opis techniczny**

Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
posuw $f$	0,15 - 0,45 mm/obr,
Łamacz wiórów	MF
Zastosowanie główne	M
Głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$	4,25 mm
promień naroża	0,8 mm

powłoka	TiCN
Gatunek	HBT130
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Materiał ostrza &nbsp;	HM
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	40 - 220 m/min
głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120408
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia