


CNMG 120408, Gatunek: HBT130

Dane zamówienia

Numer katalogowy	250218 HBT130
GTIN	4062406256203
Klasa artykułu	22D

Opis

CNMG 120408 HBT130 Gatunek: HBT130

Łamacz wiórów: MR

głębokość skrawania a_p : 2 - 6 mm

posuw f : 0,15 - 0,55 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 40 - 220 m/min

Opis techniczny

głębokość skrawania a_p	2 - 6 mm
Gatunek	HBT130
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120404
Materiał ostrza 	HM
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Zastosowanie główne	M

promień naroża	0,8 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	40 - 220 m/min
Łamacz wiórów	MR
powłoka	TiCN
liczba wymian/ostrzy	4
posuw f	0,15 - 0,55 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4,25 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia