


**HOLEX®**
**CNMG 160612, Gatunek: HBT020**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250221 HBT020
GTIN	4062406256272
Klasa artykułu	22D

**Opis**

CNMG 160612 HBT020 Gatunek: HBT020

Łamacz wiórów: PR

 głębokość skrawania  $a_p$ : 1,8 - 6 mm

 posuw  $f$ : 0,2 - 0,6 mm/obr,

 prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 80 - 260 m/min

**Opis techniczny**

Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	5,5 mm
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	80 - 260 m/min
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubej	zgrubne
Łamacz wiórów	PR
posuw $f$	0,2 - 0,6 mm/obr,
liczba wymian/ostrzy	4

Zastosowanie główne	P
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,8 mm
głębokość skrawania $a_p$	1,8 - 6 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 160612
powłoka	TiCN
Gatunek	HBT020
Materiał ostrza &nbsp;	HM
promień naroża	1,2 mm
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia