


**DNMG 110404, Gatunek: HBT130**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250780 HBT130
GTIN	4062406256340
Klasa artykułu	22D

**Opis**

DNMG 110404 HBT130 Gatunek: HBT130

Łamacz wiórów: MM

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,5 - 5 mm

posuw  $f$ : 0,12 - 0,45 mm/obr,

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 40 - 220 m/min

**Opis techniczny**

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 110404
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Głębokość skrawania $a_{p\ min}$ .	0,25 mm
posuw $f$	0,12 - 0,45 mm/obr,
Zastosowanie główne	M
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
promień naroża	0,4 mm

prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	40 - 220 m/min
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	MM
głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 5 mm
powłoka	TiCN
liczba wymian/ostrzy	4
Gatunek	HBT130
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,75 mm
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia