

**HOLEX®**
**DNMG 150608, Gatunek: HBT130**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250669 HBT130
GTIN	4062406256326
Klasa artykułu	22D

**Opis**

DNMG 150608 HBT130 Gatunek: HBT130

Łamacz wiórów: MF

 głębokość skrawania  $a_p$ : 0,5 - 2 mm

 posuw  $f$ : 0,15 - 0,45 mm/obr,

 prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 40 - 220 m/min

**Opis techniczny**

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
posuw $f$	0,15 - 0,45 mm/obr,
powłoka	TiCN
głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 2 mm
Gatunek	HBT130
Głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$	3,75 mm

Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Łamacz wiórów	MF
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150608
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	40 - 220 m/min
Materiał ostrza &nbsp;	HM
promień naroża	0,8 mm
liczba wymian/ostrzy	4
Zastosowanie główne	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia