

**HOLEX®****DNMG 150608, Gatunek: HBT130****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250784 HBT130
GTIN	4062406256401
Klasa artykułu	22D

**Opis**

DNMG 150608 HBT130 Gatunek: HBT130

Łamacz wiórów: MM

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,5 - 5 mmposuw  $f$ : 0,12 - 0,45 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 40 - 220 m/min**Opis techniczny**

prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	40 - 220 m/min
liczba wymian/ostrzy	4
Zastosowanie główne	M
Gatunek	HBT130
powłoka	TiCN
promień naroża	0,8 mm
Głębokość skrawania $a_{p\ min}$ .	0,55 mm

Łamacz wiórów	MM
posuw f	0,12 - 0,45 mm/obr,
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 5 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	3,75 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150608
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia