

HOLEX®**DNMG 150608, Gatunek: HBT130****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250786 HBT130
GTIN	4062406256524
Klasa artykułu	22D

Opis

DNMG 150608 HBT130 Gatunek: HBT130

Łamacz wiórów: MR

głębokość skrawania a_p : 2 - 6 mmposuw f : 0,15 - 0,55 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 40 - 220 m/min**Opis techniczny**

głębokość skrawania a_p	2 - 6 mm
Głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$	3,75 mm
liczba wymian/ostrzy	4
Gatunek	HBT130
promień naroża	0,8 mm
Materiał ostrza 	HM
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne

Łamacz wiórów	MR
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	40 - 220 m/min
Zastosowanie główne	M
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150608
posuw f	0,15 - 0,55 mm/obr,
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
powłoka	TiCN
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia